



Rubber seal and polycarbonate windows • Left or right hinged mounting • Plastic toggles and lynch pins¹ OR Plastic locks and key compartment with Break-glass facility² (2 keys, 2 clear plates and 2 fasteners supplied for self-assembly) • JBDA85 - 'T' handle door lock³ • Optional extra: Factory fitted alarm, coding example: JBKA70A.


Joint caoutchouc et hublot en polycarbonate • Montage réversible avec ouverture de porte à droite ou à gauche • Goupille de sécurité et grenouillère plastique avec chaque coffre¹ ou Serrures en plastique et boîte à clés avec vitre à briser² (2 clés, 2 hublots translucides, 2 vis plastique, 2 écrous plastique à monter soi-même) • JBDA85 - Fermeture avec poignée T³ • En option: Alarme - Montage en usine, par exemple JBKA70A.

Gummidichtung + Sichtfenster aus Polycarbonat • Montage mit Scharnieren nach rechts bzw. links • Verschlussbügel und Sicherungssplint aus Kunststoff¹ oder Kunststoffschlösser sowie Schlüsselkästchen mit Klarsichtscheibe² (2 Schlüssel, 2 Scheiben + 2 Plastikschrauben für die Eighemontage) • JBDA85 - Verschlusssystem mit T-Griff³ • Extras: Alarm (werkseitig montiert), Typenennung: z.B. JBKA70A.

Junta de goma y ventanillas de policarbonato • Montaje reversible con apertura de puerta hacia la derecha o hacia la izquierda • Pasador de seguridad, bisagra y cierre de plástico¹ o Cerraduras de plástico y caja de llaves con cristal rompible² (2 llaves, 2 ventanillas transparentes, 2 tornillos de plástico para auto-montaje) • JBDA85 - Cierre con tirador en forma de T³ • Extras opcionales: Alarma equipada en fábrica, Ejemplo: JBKA70A.

			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	SPILL KIT	
JBWA70			625	700	260	320	195	255			+	2
JBKA70			625	700	260	300	195	255			+	-
JBDA72			650	720	530	585	210	270			+	2
JBKA72			650	720	530	565	210	270			+	-
JBXA83			750	830	270	330	220	265			+	2
JBKA83			750	830	270	310	220	265			+	-
JBDA85			760	850	530	565	300	375			+	1
JBKA85			760	850	530	565	300	375			+	-
JBKA90			820	900	850	930	340	420			+	1

Labels supplied / Etiquettes fournies / Piktogramme beigelegt / Etiqueta incluida.



Emergency key facility fitment

The key for the cabinet is located behind a clear plate, that is held in place with two plastic fasteners. In an emergency the clear plate can be broken away, providing access to the key for the cabinet. A new clear plate can be re-attached using the same plastic fasteners.

Montage du hublot donnant accès à la clé en cas d'urgence

La clé du coffre se trouve derrière un hublot transparent maintenu par 2 vis plastique. En cas d'urgence, il suffit de briser ce hublot pour accéder à la clé. Un nouveau hublot peut être fixé à l'aide des mêmes vis plastique.

Notschlüssel-Montage

Der Schlüssel befindet sich hinter einer Klarsichtscheibe, die mit 2 Plastikschrauben gesichert ist. Im Notfall die Scheibe zerbrechen und den Schlüssel entnehmen. Eine Ersatzscheibe kann mit den beigelegten Schrauben montiert werden.

Instalación de la ventanilla de acceso a la llave en caso de emergencia

La llave de la caja se encuentra detrás de una ventanilla transparente que está fijada por dos tornillos de plástico. En caso de emergencia, basta con romper esta ventanilla para acceder a la llave. Se puede instalar una nueva ventanilla utilizando los mismos tornillos de plástico.



Factory fitted alarm

A reed switch activated 95 dB self contained 9 V alarm with three minute automatic reset upon activation. Alarm does not interfere with use of equipment. Coding example: JBKA70A.

Alarme - Montage en usine

En option: montage d'une alarme auto-alimentée de 9v dégageant une puissance sonore de 95 décibels et se réactivant automatiquement toutes les 3 minutes. L'alarme n'empêche pas d'utiliser le coffre. Par exemple JBKA70A.

Alarm (werkseitig montiert)

Unabhängige, störungsfreie Einheit mit Reedschalter und 9 V Batterie. Automatische Rückstellung drei Minuten nach der Aktivierung. Schallstärke: 95 dB. Typenennung: z.B. JBKA70A.

Alarma equipada en fábrica

Alarma independiente de 9 V activada por interruptor de lengüeta de 95 dB con reactivación automática cada 3 minutos una vez en funcionamiento. La alarma no interfiere en la utilización de la caja. Ejemplo: JBKA70A.

